

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.212 Hålstans rund

State: 2026-05-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.212 - Hålstans rund för stålplåt

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.212
Utförande	Med 3 skärspetsar
Leveransens omfattning	Matris Dyna Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	12,7 mm
För gänga	M12
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Dragskruv (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	9,5 mm 19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,065 kg
Bruttovikt	0,08 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Features

Produktbeskrivning

Sheet metal punch round Ø 12,7 mm