

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.222 Hålstans rund

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.222 - Hålstans rund för stålplåt

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.222
Utförande	Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	Matris Dyna Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	22,5 mm
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Dragskruv (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	9,5 mm 19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,113 kg
Bruttovikt	0,133 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeskrivning

Sheet metal punch round Ø 22,5 mm