

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.225 Hålstans rund

State: 2026-07-08 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.225 - Hålstans rund för stålplåt

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.225
Utförande	Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	Matris Dyna Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	25,4 mm
För gänga	M25
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Dragskruv (Ø × L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	9,5 mm 19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,142 kg
Bruttovikt	0,163 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156

Features

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivning	Sheet metal punch round Ø 25,4 mm
