


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.243 Hålstans rund

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.243 - Hålstans rund för stålplåt

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.243
Utförande	Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	Matris Dyna Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	3 mm
Ø-stans	43,2 mm
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Dragskruv (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,58 kg
Bruttovikt	0,622 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Features

Produktbeskrivning

Sheet metal punch round Ø 43,2 mm