

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.263 Hålstans rund

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.263 - Hålstans rund för stålplåt

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.263
Utförande	Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	Matris Dyna Dragskruv utan kullager
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	3 mm
Ø-stans	63,5 mm
För gänga	M63
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragkruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Dragskruv (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulisk dragkruv Ø	19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,175 kg
Bruttovikt	1,249 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeskrivning

Sheet metal punch round Ø 63,5 mm