


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.472 Hålstans Sub-D

State: 2025-12-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.472 - Hålstans Sub-D för stålplåt och rostfritt stål

För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon

Features

Art. nr.	AS 4055.472
Produktbeskrivning	För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Fördelar	Med sidoutkast för spilldetaljer Ingen fastklämning av matrisen Som dragbult kan vridsäkra axlar för stans och dyna användas.
Leveransens omfattning	Matris Dyna Dragbult Stoppmutter Tryckmutter med kullager Adapter för hydraulik Plastfodral
Material som kan bearbetas	Stålplåt Rostfritt stål
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål	1,25 mm
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	1,75 mm
☒ stans	41,9 x 11,3 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.605
Bruttovikt	0.781
Tullvarukod	82073010
EAN	4028177808577
ECLASS 8.0	21049047