

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.480 Hålstanssats metrisk

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.480 - Hålstanssats metrisk för stålplåt

För utstansning av runda hål

Features

| | |
|--|--|
| Art. nr. | AS 4055.480 |
| Utförande | Med 3 skärspetsar |
| Produktbeskrivning | För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans. |
| Leveransens omfattning | 5 stansar 5 dynor Plastfodral |
| Material som kan bearbetas | Stålplåt |
| Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt | 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm |
| Ø-stans | 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm |
| För gänga | M16 M20 M25 M32 M40 |
| Observera: | Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas |

Features

| | |
|--|--|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,95 kg |
| Bruttovikt | 0,98 kg |
| Tullvarukod | 82073010 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeskrivning | Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5 |
