

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.481 Hålstanssats PG

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.481 - Hålstanssats PG för stålplåt

För utstansning av runda hål

## Features

Art. nr.	AS 4055.481
Utförande	Med 3 skärspetsar
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	5 stansar 5 dynor 2 dragskruvar med kullager Ø 9,5 × 50 mm HSS borrar Ø 11 mm 1 tub glidpasta Plastfodral
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,909 kg
Bruttovikt	0,91 kg
Tullvarukod	82051000
ETIM 9	EC002121

# Features

---

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivning	Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3

---