

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.512

Splitter hålstans rund

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.512 - Splitter hålstans rund för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.512
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	Matris Dyna
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	1,5 mm
Ø-stans	12,5 mm
För gänga	M12
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Dragskruv (Ø × L)	6 x 40 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	6 mm 19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,034 kg
Bruttovikt	0,049 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156

Features

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivning	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
