

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.515 Splitter hålstans rund

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.515 - Splitter hålstans rund för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

## Features

Art. nr.	AS 4055.515
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	
Leveransens omfattning	Matris Dyna
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	15,2 mm
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Dragskruv (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	9,5 mm 19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,039 kg
Bruttovikt	0,054 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Features

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Produktbeskrivning

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting