

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.525 Splitter hålstans rund

State: 2026-06-17 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.525 - Splitter hålstans rund för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | AS 4055.525 |
| Utförande | Med 3-delad indelning |
| Produktbeskrivning | |
| Leveransens omfattning | Matris Dyna |
| Material som kan bearbetas | Stålplåt |
| Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt | 2 mm |
| Ø-stans | 25,4 mm |
| För gänga | M25 |
| Observera: | Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas Se Splitter hålstans, rund, rostfritt stål för fler mått |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Dragskruv (Ø × L) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulisk dragskruv Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,112 kg |
| Bruttovikt | 0,133 kg |
| Tullvarukod | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeskrivning | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |
