

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**Splitter hålstanssats M12 till M40**

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - Splitter hålstanssats M12 till M40 för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

## Features

Art. nr.	AS 4055.581
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	6 stansar 6 dynor Dragskruv med kullager Ø 6 × 40 mm Dragskruv med kullager Ø 9,5 × 50 mm Dragskruv med kullager Ø 19 × 55 mm HSS borrar Ø 10 mm 1 burk glidpasta Plastfodral
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-stans	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

# Features

---

För gänga	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,2 kg
Bruttovikt	2,256 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivning	Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting

---