


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.582

Splitter hålstanssats PG 9 till PG 21

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.582 - Splitter hålstanssats PG 9 till PG 21 för stålplåt, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.582
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	6 stansar 6 dynor 2 dragskruvar med kullager Ø 9,5 × 50 mm HSS borrar Ø 10 mm 1 tub glidpasta Plastfodral
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm
Ø-stans	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 30,5 mm
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,08 kg
Bruttovikt	1,09 kg

Features

Tullvarukod	82073010
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeskrivning	Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting