

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720 EI-/hydraulic pump

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - El-/hydraulpump

El-/hydraulpumpen används för drivning av produkterna i serien CW 120-S.



Features

Art. nr.	AS 4055.720
Produktbeskrivning	El-/hydraulpumpen används för drivning av produkterna i serien CW 120-S.
Märkeffekt	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Märkspänning	230 V, 50 Hz
Märkström	5,65 A
Maskinmått	Bredd: 400 mm Höjd: 325 mm Djup: 335 mm
Uppställningsyta	Bredd: 402 mm Höjd: 342 mm Djup: 397 mm
Tillåtet driftstryck (p max.)	700 bar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	32 kg
Bruttovikt	34,5 kg

Features

Tullvarukod	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Produktbeskrivning	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------