

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.210 Dörrkontakt

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4127.210 - Dörrkontakt

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Features

Art. nr.	SZ 4127.210
Utförande	med vippspak för svängram, utan anslutningskabel
Funktion	Vippspaken manövreras på stålplåtsdörrens ram och på glasdörrar med en adapter som ingår i leveransen.
Observera:	För inbyggnad av VX IT enbart tillsammans med VX montagevinkel för dörrkontakt
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	6000 V AC
Märkisolationsspänning	400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	för TS skåp med inbyggd svängram, stor för standard- och komfortbelysning
Elektrisk anslutning	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Märkspänning	400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 40
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,231 kg
Bruttovikt	0,235 kg
Tullvarukod	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Features

Produktbeskrivning

SZ Dörrkontakt, med vippspak, utan anslutningskabel, UL

Approvals

Approvals

CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK