

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.350 Standardbelysning

State: 2026-05-29 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.350 - Standardbelysning

Försörjningsspänning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Features

Art. nr.	SZ 4138.350
Utförande	med dörrkontakt
Leveransens omfattning	Standardbelysning Belysning Inkl. fastsättningsmaterial Integrerad dörrkontakt
Märkeffekt	30 W
Ballast	Magnetisk förkopplingsapparat
Anslutningsmöjligheter	Inmatning via kontaktdon Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Integrerad dörrkontakt	Yes
Belysning	Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass	I (skyddsledare)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Belysningens montage typ	Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	1000 V AC
Märkisolationsspänning	500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS SE-profiler på sidan av takramen: direkt

Features

Dimension	Bredd: 987 mm Höjd: 117 mm Djup: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Uttagskontakter	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz
Utförande på uttag	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,58 kg
Bruttovikt	2,78 kg
Tullvarukod	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ Standardbelysning, BHD: 987x117x50 mm 30 W, 230 V, 50 Hz, med dörrkontaktsbrytare

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---