


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.400 Standardbelysning

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.400 - Standardbelysning

Försörjningsspänning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Features

Art. nr.	SZ 4138.400
Utförande	utan dörrkontakt
Leveransens omfattning	Standardbelysning Belysning Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt	30 W
Ballast	Magnetisk förkopplingsapparat
Anslutningsmöjligheter	Dörrkontakt Inmatning via kontaktdon Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Belysning	Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass	I (skyddsledare)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Belysningens montage typ	Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	1000 V AC
Märkisolationsspänning	500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS SE-profiler på sidan av takramen: direkt AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skena för inre utbyggnad

Features

Dimension	Bredd: 987 mm Höjd: 117 mm Djup: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Uttagskontakter	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Märkspänning	120 V, 1~, 60 Hz
Utförande på uttag	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2.83
Bruttovikt	2.84
Tullvarukod	94054990
EAN	4028177581432
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--