

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.140 Komfortbelysning

State: 2026-06-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.140 - Komfortbelysning

Försörjningsspänning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SZ 4139.140 |
| Utförande | utan dörrkontakt |
| Leveransens omfattning | Komfortbelysning Belysning Ljusrörtak Inkl. fastsättningsmaterial |
| Märkeffekt | 14 W |
| Ballast | Vidspännings-EVG |
| Anslutningsmöjligheter | Inmatning via kontaktdon Dörrkontakt Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader) |
| Belysning | Lysrör, sockel G13 |
| Kapslingsklass | I (skyddsledare) |
| Brytare (typ) | Integrerad på/av/dörrkontakt |
| Light cover | Yes |
| Belysningens montage typ | Skruv |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC |
| Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas | 500 V AC |
| Märkisolationsspänning | 500 V DC/1 sek |
| Inbyggnadsmöjligheter | TS horisontalprofil från takram: direkt TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS SE-profiler på sidan av takramen: direkt AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skena för inre utbyggnad |

Features

| | |
|----------------------|---|
| Dimension | Bredd: 452 mm Höjd: 117 mm Djup: 50 mm |
| Driftstemperatur | -15 °C...45 °C |
| Uttagskontakter | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Förvaringstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Märkspänning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Utförande på uttag | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,2 kg |
| Bruttovikt | 1,243 kg |
| Tullvarukod | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeskrivning | SZ Komfortbelysning, BHD: 452x117x50 mm 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, utan dörrkontaktsbrytare |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|