

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150 Komfortbelysning

State: 2026-06-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - Komfortbelysning

Försörjningsspänning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Features

Art. nr.	SZ 4139.150
Utförande	med dörrkontakt
Leveransens omfattning	Komfortbelysning Belysning Ljusrörtak Inkl. fastsättningsmaterial Integrerad dörrkontakt
Märkeffekt	14 W
Ballast	Vidspännings-EVG
Anslutningsmöjligheter	Inmatning via kontaktdon Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Integrerad dörrkontakt	Yes
Belysning	Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass	I (skyddsledare)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Light cover	Yes
Belysningens montage typ	Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	500 V AC
Märkisolationsspänning	500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS SE-profiler på sidan av takramen: direkt

Features

Dimension	Bredd: 452 mm Höjd: 117 mm Djup: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Uttagskontakter	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,25 kg
Bruttovikt	1,319 kg
Tullvarukod	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ Komfortbelysning, BHD: 452x117x50 mm 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, med dörrbrytare

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---