

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.180 Komfortbelysning

State: 2026-04-16 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.180 - Komfortbelysning

Försörjningsspänning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Features

Art. nr.	SZ 4139.180
Utförande	utan dörrkontakt
Leveransens omfattning	Komfortbelysning Belysning Ljusrörtak Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt	18 W
Ballast	Vidspännings-EVG
Anslutningsmöjligheter	Inmatning via kontaktdon Dörrkontakt Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Belysning	Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass	I (skyddsledare)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Light cover	Yes
Belysningens montage typ	Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	500 V AC
Märkisolationsspänning	500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS SE-profiler på sidan av takramen: direkt AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skena för inre utbyggnad

Features

Dimension	Bredd: 682 mm Höjd: 117 mm Djup: 50 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
Uttagskontakter	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,55 kg
Bruttovikt	1,8 kg
Tullvarukod	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ Komfortbelysning, BHD: 682x117x50 mm 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, utan dörrkontaktsbrytare

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---