


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.020 Kompaktbelysning

State: 2026-04-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.020 - Kompaktbelysning

Kompaktbelysning – Smal och platssparande belysning för användning i apparatskåp



Features

Art. nr.	SZ 4140.020
Fördelar	Mindre: Ca 50 % mindre höjd och djup och därmed ca 75 % mindre volym än den tidigare belysningen Snabbare: Universellt snabbmontage på TS-hålning med clips, skruvar eller starka magneter (tillval). Skjuts helt enkelt in på sidan eller från baksidan, Montera belysningen – klart Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag Transparent lysrörstak, räfflad insida
Färg	Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning	Kompaktbelysning med clips- och skruvfastsättningssatser Belysning Ljusrörtak Anslutningskabel Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt	14 W
Längd på anslutningskabel	3 m
Mounting distance screws	725 mm

Features

Ballast	Vidspännings-EVG
Anslutningsmöjligheter	Integrerad anslutningskabel med öppet slut Dörrkontakt
Belysning	Lysrör T5
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Cable deflection via rear possible	Yes
Light cover	Yes
Belysningens montage typ	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	500 V AC
Märkisolationsspänning	500 V DC/1 sek
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS-/SE-vertikalprofil: direkt SE-profiler fram och bak på takramen: direkt SE-profiler på sidan av takramen: direkt AE, CM, TP: med fastsättningssats med magnet AE: med skena för inre utbyggnad
Observera:	Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag
Anmärkning om art. nr.	Kabelomledning via baksidan är möjlig
Dimension	Bredd: 705 mm Höjd: 59 mm Djup: 24 mm
Driftstemperatur	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Märkström	0,073 - 0,127 A

Features

Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,62 kg
Tullvarukod	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ Kompaktbelysning, BHD: 705x59x24 mm 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift, ENEC