

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120 Kompaktbelysning

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - Kompaktbelysning

Kompaktbelysning – Smal och platssparande belysning för användning i apparatskåp



Features

Art. nr.	SZ 4140.120
Fördelar	Mindre: Ca 50 % mindre höjd och djup och därmed ca 75 % mindre volym än den tidigare belysningen Snabbare: Universellt snabbmontage på TS-hållning med clips, skruvar eller starka magneter (tillval). Skjuts helt enkelt in på sidan eller från baksidan, Montera belysningen – klart Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag Transparent lysrörstak, räfflad insida
Färg	Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning	Kompaktbelysning med clips- och skruvfastsättningssatser Belysning Ljusrörtak Anslutningskabel Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt	14 W
Längd på anslutningskabel	3 m
Mounting distance screws	725 mm

Features

Ballast	EVG
Anslutningsmöjligheter	Integrerad anslutningskabel med öppet slut Dörrkontakt
Belysning	Lysrör T5
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Brytare (typ)	Integrerad på/av/dörrkontakt
Cable deflection via rear possible	Yes
Light cover	Yes
Belysningens montage typ	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	beroende på nät del
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	beroende på nät del
Märkisolationsspänning	beroende på nät del
vid DC	0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Inbyggnadsmöjligheter	TS horisontalprofil från takram: direkt TS-/SE-vertikalprofil: direkt SE-profiler fram och bak på takramen: direkt SE-profiler på sidan av takramen: direkt AE, CM, TP: med fästningssats med magnet AE: med skena för inre utbyggnad
Observera:	Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag
Anmärkning om art. nr.	Kabelomledning via baksidan är möjlig
Dimension	Bredd: 705 mm Höjd: 59 mm Djup: 24 mm
Drifttemperatur	-15 °C...45 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C

Features

Märkspänning	24 V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.739
Bruttovikt	0.74
Tullvarukod	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241