

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 4140.810

## LED systembelysning

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.810 - LED systembelysning

Försörjningsspänning: 24 V DC



## Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art. nr.                 | SZ 4140.810   |
| Fördelar                 | Max. EMC-kompatibilitet.<br>Skyddad, eftersom användning sker med låg säkerhetsspänning.<br>Låg energiförbrukning.<br>LED-lampor som kräver minimalt med underhåll.<br>Dörrbrytaranslutning möjlig. |
| Funktion                 | Integrerat genomgångskablage.<br>Universella fastsättningsmöjligheter.<br>Vridbar ljuskägla.  |
| Material                 | Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil<br>Lampkåpa: Polykarbonat (halogenfritt)<br>Lampfot: PC-ABS  |
| Färg                     | Liknar RAL 7035   |
| Leveransens omfattning   | LED systembelysning<br>Belysning<br>Ljusrörtak<br>Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Mounting distance screws | 250 mm  |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Anslutningsmöjligheter                          | Inmatning via kontaktdon<br>Dörrkontakt<br>Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)  |
| Belysning                                       | LED-lampor, kallvitt ljus  |
| Kapslingsklass                                  | III (SELV)   |
| Brytare (typ)                                   | Integrerad på/av/dörrkontakt   |
| Light cover                                     | Yes  |
| Belysningens montage typ                        | Skruv<br>Clips<br>Magnet (tillbehör)   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | beroende på nät del  |
| Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas       | beroende på nät del  |
| Märkisolationsspänning                          | beroende på nät del  |
| Rated current max DC note vid DC                | Vid påbyggnad av lamprader är maximal nominell ström 2 Ampere<br>0,04 A  |
| Number of LEDs                                  | 10   |
| Mounting distance clip/magnet                   | 175 mm   |
| Inbyggnadsmöjligheter                           | Direkt på skåpprofilen med 25 mm hål raster<br>Via fastsättningssats med magnet<br>AE: med skena för inre utbyggnad  |
| Observera:                                      | Får endast användas i apparatskåp och slutna skåp!<br>Vid användning av kundens nät delar måste man se till att dessa uppfyller gällande krav för det aktuella användningstillfället!<br>Vid påbyggnad av lamprader är maximal nominell ström 2 Ampere |
| Light cone adjustment                           | Yes  |
| Dimension                                       | Bredd: 230 mm<br>Höjd: 32,8 mm<br>Djup: 20,64 mm   |
| Märkspänning                                    | 24 V (DC)  |

## Features

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20   |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 0,23 kg   |
| Bruttovikt                          | 0,242 kg  |
| Tullvarukod                         | 94054990  |
| ETIM 9                              | EC000321  |
| ETIM 8                              | EC000321  |
| ECLASS 8.0                          | 27189241  |
| Produktbeskrivning                  | SZ LED-systembelysning, BHD: 230x33x21 mm 24 V DC, Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|