

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4155.110 Universalbelysning

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.110 - Universalbelysning med integrerad rörelsesensor

Apparatskåpsbelysning med isolerat plasthölje, rörelsedetektor och försörjningsspänning 110–240 V AC 50/60 Hz.



## Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Art. nr.                 | SZ 4155.110  |
| Produktbeskrivning       | Kompakt lysrör 18 W med hög ljusstyrka.  |
| Fördelar                 | Enkelt och snabbt montage  |
| Material                 | Plast  |
| Leveransens omfattning   | Universalbelysning<br>Integrerad rörelsesensor<br>Belysning<br>Ljusrörtak<br>Inkl. fastsättningsmaterial |
| Märkeffekt               | 18 W   |
| Ballast                  | Vidspännings-EVG   |
| Anslutningsmöjligheter   | Inmatning via kontaktdon<br>Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)                                   |
| Integrated motion sensor | Yes  |
| Belysning                | Kompaktlysrör, sockel 2G11   |
| Kapslingsklass           | I (skyddsledare)   |
| Brytare (typ)            | Integrerad, på/av/rörelsesensordrift   |

# Features

|   |   |
|---|---|
| Light cover                               | Yes   |
| Belysningens montage typ                  | Skruv   |
| Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas | 2500 V AC   |
| Märkisolationsspänning                    | 250 V AC  |
| Inbyggnadsmöjligheter                     | TS horisontalprofil från takram: direkt<br>TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS<br>SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS<br>SE-profiler på sidan av takramen: direkt<br>AE, CM, TP: med universalvinkel<br>AE: med skena för inre utbyggnad |
| Dimension                                 | Bredd: 345 mm<br>Höjd: 95 mm<br>Djup: 55 mm   |
| Driftstemperatur                          | -15 °C...45 °C  |
| Uttagskontakter                           | 1 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)  |
| Förvaringstemperatur                      | -20 °C...70 °C  |
| Märkspänning                              | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Utförande på uttag                        | D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)  |
| Förpackningsenhet                         | 1 st.   |
| Nettovikt                                 | 0,714 kg  |
| Bruttovikt                                | 0,92 kg   |
| Tullvarukod                               | 94054990  |
| ECLASS 8.0                                | 27189241  |
| Produktbeskrivning                        | SZ Universalbelysning, BHD: 343x95x55 mm 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, med integrerad rörelsesensor, VDE   |

# Approvals

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK