

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320 Dörrkontakt

State: 2025-12-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Dörrkontakt

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Features

Art. nr.	SZ 4315.320
Utförande	med anslutningsledning
Längd	1 000 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	6000 V AC
Märkisolationsspänning	400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	för standard- och komfortbelysning utan inbyggd dörrbrytare
Dimension	Längd: 1.000 mm
Elektrisk anslutning	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Märkspänning	400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 40
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.139
Bruttovikt	0.149
Tullvarukod	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approvals

Approvals

CQC
CQC-CCC

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK