

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.710 Dörrkontakt

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.710 - Dörrkontakt

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Features

Art. nr.	SZ 4315.710
Utförande	med anslutningsledning
Längd	600 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	6000 V AC
Märkisolationsspänning	400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	för kompaktbelysning
Dimension	Längd: 600 mm
Elektrisk anslutning	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Märkspänning	400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 40
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,139 kg
Tullvarukod	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivning	SZ Dörrkontakt, med anslutningsledning för kompaktbelysning, L: 600 mm gul

Approvals

Approvals

CQC
CQC-CCC

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK