

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.720 Dörrkontakt

State: 2025-12-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.720 - Dörrkontakt

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Features

Art. nr.	SZ 4315.720
Utförande	med anslutningsledning
Längd	600 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	6000 V AC
Märkisolationsspänning	400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	för kompaktbelysning
Dimension	Längd: 600 mm
Elektrisk anslutning	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Märkspänning	400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 40
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.1
Bruttovikt	0.14
Tullvarukod	85365019
EAN	4028177581388
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approvals

Approvals

CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK