


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 4333.120**

**Tvärprofil för montageplåtar**

State: 2026-03-17 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 4333.120 - Tvärprofil för montageplåtar för VX, TS, VX SE

Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering av de breda montageplåtarna i efterhand. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.



## Features

Art. nr.	VX 4333.120
Produktbeskrivning	Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering i efterhand av de breda montageplåtarna. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	2 profiler 4 klämstycken 4 gängbultar M10 x 16 mm
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	5,2 kg
Bruttovikt	5,54 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	19,9 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX tvärprofil, för montageplåtar för TS, SE, för B: 1200 mm