

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 4333.160

Tvärprofil för montageplåtar

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 4333.160 - Tvärprofil för montageplåtar för VX, TS, VX SE

Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering av de breda montageplåtarna i efterhand. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.



Features

Art. nr.	VX 4333.160
Produktbeskrivning	Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering i efterhand av de breda montageplåtarna. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	2 profiler 4 klämstycken 4 gängbultar M10 x 16 mm
Anmärkning om art. nr.	Andra bredder på begäran.
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE Bredd: = 1.600 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	6,536 kg
Bruttovikt	6,881 kg

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	26,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX tvärprofil, för montageplåtar för TS, SE, för B: 1600 mm