

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4398.500

Profilskena 75 x 20 mm

State: 2026-04-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4398.500 - Profilskena 75 x 20 mm för VX, TS, VX SE

För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.



Features

Art. nr.	TS 4398.500
Utförande	oventilerad
Produktbeskrivning	För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen På den vertikala TS-skåpprofilen: med snabbmontagefäste TS 8800.808, med adapterskena för VX-kompatibilitet, montage ett steg högre, med TS-montageskena 25 x 38 mm På den horisontella TS-skåpprofilen: i bredd, i djup På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill eller i djupled nedtill och upptill med snabbmontagefästet 8800.808
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE Bredd: = 800 mm Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	9,152 kg

Features

Bruttovikt	9,68 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Bärskena, för VX, TS, VX SE, för B/D: 800 mm, ohålad

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------