

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4540.500 Kombivinkel

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4540.500 - Kombivinkel för VX, TS

För optimal fördelning av bärkraften vid kranlyft av ihopbyggda skåp.



Features

Art. nr.	SZ 4540.500
Produktbeskrivning	För optimal fördelning av bärkraften vid kranlyft av ihopbyggda skåp.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX TS
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,2 kg
Bruttovikt	1,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900

Features

ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	SZ Kombivinkel rostfritt stål

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------