

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4568.000

Lyftöglor

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4568.000 - Lyftöglor för VX, TS, VX SE

För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.



Features

Art. nr.	SZ 4568.000
Produktbeskrivning	För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad C 15 E
Leveransens omfattning	4 lyftöglor 4 brickor A 12.5
Dimension	Gänga: M12
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,512 kg
Bruttovikt	0,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73181900
ETIM 9	EC002367
ETIM 8	EC002367
ECLASS 8.0	27189262

Features

Produktbeskrivning

SZ Lyftöglor, för TS, SE, stålplåt, förzinkad