

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4568.000

## Lyftöglor

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4568.000 - Lyftöglor för VX, TS, VX SE

För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.



## Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Art. nr.                       | SZ 4568.000   |
| Produktbeskrivning             | För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.                                     |
| Material                       | Stålplåt  |
| Ytbehandling                   | Förzinkad C 15 E  |
| Leveransens omfattning         | 4 lyftöglor<br>4 brickor A 12.5   |
| Dimension                      | Gänga: M12  |
| Förpackningsenhet              | 4 st.   |
| Nettovikt                      | 0,512 kg  |
| Bruttovikt                     | 0,66 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 2,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 73181900  |
| ETIM 9                         | EC002367  |
| ETIM 8                         | EC002367  |
| ECLASS 8.0                     | 27189262  |

# Features

---

Produktbeskrivning

SZ Lyftöglor, för TS, SE, stålplåt, förzinkad