

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4568.500

Lyftöglor

State: 2025-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4568.500 - Lyftöglor för VX, TS, VX SE

För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.

Features

Art. nr.	SZ 4568.500
Produktbeskrivning	För krantransport av apparatskåp, såvida dessa inte ingår i leveransen.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveransens omfattning	4 lyftöglor 4 brickor A 12.5
Dimension	Gänga: M12
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0.636
Bruttovikt	0.68
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	83024900
EAN	4028177690325
ETIM 9	EC002367
ETIM 8	EC002367
ECLASS 8.0	27189262