

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 Montageprofil

State: 2026-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

Art. nr.	TS 4579.000
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	790 mm
Passar för dörrbredd	900 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd 800 mm För dörrbredd 800 mm, i kombination med dörrhålslist
Inbyggnadsmöjligheter TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

Features

Passar för	Skåptyp: TS VX SE TP AX Bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	8 kg
Bruttovikt	8,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för inre montageplan: För B/D: 800 mm, för dörrbredd: 900 mm, L: 790 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------