

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Montageprofil

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Art. nr. | TS 4594.000 |
| Produktbeskrivning | För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering. |
| Tekniska data | Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Längd | 290 mm |
| Passar för dörrbredd | 400 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter VX SE | In door width 400 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter AX | In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| Montagemöjligheter AX rostfritt stål | För skåpbredd 300 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter AX plast | In door width 400 mm |
| Montagemöjligheter AX 3-delat | För skåpdjup 473 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter TS | In door width 400 mm |

Features

| | |
|--|---|
| Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål | För sockeldjup 400 mm, i kombination med torxskruv M6 och mutter M6 |
| Passar för | Skåptyp: VX TS VX SE AX AX plast Väggskåp AX, 3-delat |
| Passar för | Sockelsystem VX, rostfritt stål |
| Förpackningsenhet | 20 st. |
| Nettovikt | 2,94 kg |
| Bruttovikt | 3,02 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 14,05 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 400 mm, L: 290 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|