

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Montageprofil

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

Art. nr.	TS 4594.000
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	290 mm
Passar för dörrbredd	400 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In door width 400 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd 300 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast	In door width 400 mm
Montagemöjligheter AX 3-delat	För skåpdjup 473 mm
Inbyggnadsmöjligheter TS	In door width 400 mm

Features

Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål	För sockeldjup 400 mm, i kombination med torxskruv M6 och mutter M6
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE AX AX plast Väggskåp AX, 3-delat
Passar för	Sockelsystem VX, rostfritt stål
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	2,94 kg
Bruttovikt	3,02 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 400 mm, L: 290 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------