

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.200 Montageprofil

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.200 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

Art. nr.	TS 4599.200
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	700 mm
Passar för dörrbredd	760 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In door width 760 mm, with cam lock
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För dörrbredd 760 mm, med vridlås, i kombination med dörrhålslist
Passar för	Skåptyp: AX Bredd/djup: 760 mm
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	7,24 kg
Bruttovikt	7,28 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för dörrbredd 760 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------