


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PS 4612.000

## Nivåfötter

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PS 4612.000 - Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv. Fastsättningsgänga M12. Alternativt med insexskruv för justering från skåpets insida.

## Features

Art. nr.	PS 4612.000
Utförande	utan insexskruv
Fördelar	För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
Material	Stålplåt
Montagekrav	Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter
Max. belastning (statisk) per komponent	3 000 N
Dimension	Gänga: M12 x 40
Passar för	Skåptyp: VX TS TS IT VX SE PC IW Chiller Blue e+ TX CableNet
Nivåregleringsområde	18 - 43 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,212 kg
Bruttovikt	0,229 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

# Features

---

ECLASS 8.0

27182003

---

Produktbeskrivning

PS Nivåfot, för TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, justerhöjd 18–43 mm, med gänga M12