


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000

Nivåfötter

State: 2026-06-18 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv. Fastsättningsgänga M12. Alternativt med insexskruv för justering från skåpets insida.

Features

Art. nr.	PS 4612.000
Utförande	utan insexskruv
Fördelar	För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
Material	Stålplåt
Montagekrav	Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter
Max. belastning (statisk) per komponent	3 000 N
Dimension	Gänga: M12 x 40
Passar för	Skåptyp: VX TS TS IT VX SE PC IW Chiller Blue e+ TX CableNet
Nivåregleringsområde	18 - 43 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,212 kg
Bruttovikt	0,229 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

Features

ECLASS 8.0

27182003

Produktbeskrivning

PS Nivåfot, för TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, justerhöjd 18–43 mm, med gänga M12