

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000

Nivåfötter

State: 2026-05-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv. Fastsättningsgänga M12. Alternativt med insexskruv för justering från skåpets insida.

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | PS 4612.000 |
| Utförande | utan insexskruv |
| Fördelar | För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv |
| Material | Stålplåt |
| Montagekrav | Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter |
| Max. belastning (statisk) per komponent | 3 000 N |
| Dimension | Gänga: M12 x 40 |
| Passar för | Skåptyp: VX TS TS IT VX SE PC IW Chiller Blue e+ TX CableNet |
| Nivåregleringsområde | 18 - 43 mm |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 0,212 kg |
| Bruttovikt | 0,229 kg |
| Tullvarukod | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |

Features

ECLASS 8.0

27182003

Produktbeskrivning

PS Nivåfot, för TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, justerhöjd 18–43 mm, med gänga M12