

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100 PC-skåpsystem

State: 2026-06-01 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - PC-skåpsystem Rostfritt stål

PC-skåpsystem på basis av VX SE av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip som PC i stålplåt. Praktisk bakdörr ger enkel åtkomst för servicearbeten. Kraftigt säkerhetslock genom formade sidogavlar och tak samt infällt glasdörrlås och låsbar tangentbordslåda.



Features

Art. nr.	PC 4650.100
Utförande	Rostfritt stål
Material	Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dörr på baksidan: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfält: Säkerhetsglas, 4 mm
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr på baksidan med stånglås Glasdörr upptill, med låsmekanism på insidan Hyllplan Utdragbart tangentbord med uppfällbar front för avlastning av handflatan och stödyta för musmatta Låsinsats, lås nr 3524 E Dörr nedtill med stånglås Bottenplåtar, delade

Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 630 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	115 kg
Bruttovikt	120,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivning	PC PC-skåpsystem BHD: 600x1600x630 mm rostfritt stål 1.4301, med tangentbordslåda

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK