

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000 Montageprofil

State: 2026-06-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

Art. nr.	TS 4695.000
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	440 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure depth 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX	In door width 500 mm, with cam lock För dörrbredd 500 mm, med 3-punkts låssystem, i dörren
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För dörrbredd 500 mm, för slagdörr, i kombination med dörrhålslist
Inbyggnadsmöjligheter TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

Features

Inbyggningmöjligheter TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE TP AX AE Bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	4,4 kg
Bruttovikt	4,603 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för VX, TS, VX SE, TP, för yttre montageplan: För B/D: 500 mm, L: 440 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------