

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4943.000

C-profilskenor 30/15

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4943.000 - C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen eller på den vertikala skåpprofilen med extra tillbehör.



Features

Art. nr.	SZ 4943.000
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Längd	455 mm
Inbyggnadsmöjligheter	På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill På den horisontella VX SE skåpprofilen i djupled nedtill (utan montageplåt) och upptill med snabbmontagefästet 8800.808 På den horisontella TS-skåpprofilen På bredden eller djupet av AX 3-part. Beroende på monteringssituationen måste skenan kapas till önskat mått.
Passar för	Skåptyp: VX TS Väggskåp AX, 3-delat Bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	1,8 kg

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivning	SZ C-profilskenor 30/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 500 mm L: 455 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------