

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 4946.000 C-profilskenor 30/15

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4946.000 - C-profilskenor 30/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

För direkt påbyggnad på den horisontella skåpprofilen eller på den vertikala skåpprofilen med extra tillbehör.



## Features

Art. nr.	SZ 4946.000
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Längd	955 mm
Inbyggnadsmöjligheter	På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill På den horisontella VX SE skåpprofilen i djupled nedtill (utan montageplåt) och upptill med snabbmontagefästet 8800.808 På den horisontella TS-skåpprofilen På bredden eller djupet av AX 3-part. Beroende på monteringssituationen måste skenan kapas till önskat mått.
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd 1000 mm vid sockelplåtarna, i kombination med hållar-/distansstycke
Montagemöjligheter AX-sockel	För sockelbredd 1000 mm, i kombination med torxplåtskruv
Passar för	Skåptyp: VX TS Väggskåp AX, 3-delat Bredd/djup: 1.000 mm

# Features

---

Passar för	Sockelsystem AX Sockelsystem VX
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	3,54 kg
Bruttovikt	4,14 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	15,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Produktbeskrivning	SZ C-profilskenor 30/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 1000 mm L: 955 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------