

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.213 Golvplåt

State: 2026-03-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.213 - Golvplåt för TP

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.

Features

Art. nr.	CM 5001.213
Produktbeskrivning	Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För ökad stabilitet och universell kabelinföring är bottenöppningen delad på bredden vid skåpbredd 1000, 1200 och 1600 mm och kan bestyckas på varierande sätt. Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
Dimension	Djup: 50 mm
Passar för	Skåptyp: TS IT TS CM TP Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,625 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	CM Bottenplåtar, för CM, TP, Dø 50 mm för B: 1200 mm