

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5113.500

Kompaktsystemskåp CM

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5113.500 - Kompaktsystemskåp CM

Skåp med dörr av stålplåt, med montageplåt och öppen botten för montage av golvplåtar. Kapslingsklass IP 55. Kombinerar fördelarna hos kompaktapparatskåpet AE med utbyggnadsmöjligheterna hos TS 8 skåpet. Montagevinklar i dörren för snabb fastsättning av montageprofiler, kabelhållare och täckplåtar.



Features

Art. nr.	CM 5113.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar) 3-punkts låssystem med dubbel låsinsats Montageplåt Öppen botten för individuell kabelinföring
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 400 mm

Features

Mått för montageplåt (B × H)	540 mm x 1.155 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	53,2 kg
Bruttovikt	56,6 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	CM Kompaktsystemskåp, BHD: 600 x 1200 x 400 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, öppen botten

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK