

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5122.500

Kompaktsystemskåp CM

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5122.500 - Kompaktsystemskåp CM

Skåp med dörr av stålplåt, med montageplåt och öppen botten för montage av golvplåtar. Kapslingsklass IP 55. Kombinerar fördelarna hos kompaktapparatskåpet AE med utbyggnadsmöjligheterna hos TS 8 skåpet. Montagevinklar i dörren för snabb fastsättning av montageprofiler, kabelhållare och täckplåtar.



Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | CM 5122.500 |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar) 3-punkts låssystem med dubbel låsinsats Montageplåt Öppen botten för individuell kabelinföring |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.400 mm Djup: 400 mm |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| Mått för montageplåt (B × H) | 940 mm x 1.355 mm |
| Antal dörrar | 2 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 95 kg |
| Bruttovikt | 100 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | CM Kompaktsystemskåp, BHD: 1000 x 1400 x 400 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, öppen botten |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |