

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.242

## Sidogavel, vertikalt uppdelad

State: 2026-05-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.242 - Sidogavel, vertikalt uppdelad för VX IT

Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT



## Features

Art. nr.	VX 5301.242
Fördelar	Enkel hantering Lätt att låsa med snäplås Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	2 sidodelar Montageskena 6 gångjärn Fyra snabbkopplingar Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
Passar för	Skåptyp: VX IT Höjd: = 2.000 mm Djup: = 1.200 mm

# Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	30 kg
Bruttovikt	32,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	123,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX IT-sidoplatta, vertikalt uppdelad, HxD: 2000x1200 mm