

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.243

Sidogavel, vertikalt uppdelad

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.243 - Sidogavel, vertikalt uppdelad för VX IT

Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT



Features

Art. nr.	VX 5301.243
Fördelar	Enkel hantering Lätt att låsa med snäplås Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	2 sidodelar Montageskena 6 gångjärn Fyra snabbkopplingar Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas
Passar för	Skåptyp: VX IT Höjd: = 2.200 mm Djup: = 800 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Bruttovikt	25,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20